

WHE00073



TEKNISET TIEDOT



STANDARDIT

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

EN 12492

vain seuraavien lausekkeiden osalta:
Iskuenergian absorptiokyky
4.2.1.2 Etuisku, 4.2.1.3 Sivuttaisisku, 4.2.1.4
Takaisku
4.2.2 | Tunkeutuminen



KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C



PAINO

490 g



KOKO

Säädettävä: 52 – 63 cm



MATERIAALI

ULKOKUORI:
HD Polypropeeni



SISÄKUORI:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS kemiallisesti kierrätetystä muovijätteestä.



KATEGORIA

III

PÄÄPANTA:

Pehmeä PA-nailon

	WHE00073-201 WHITE		WHE00073-206 BRITISH GREEN
	WHE00073-202 YELLOW		WHE00073-208 BLUE
	WHE00073-203 ORANGE		WHE00073-209 ANTHRACITE
	WHE00073-204 RED		WHE00073-210 BLACK
	WHE00073-205 GREEN		WHE00073-215 LIGHT GREY

TEKNOLOGIAT



HD POLYPROPEENI ULKOKUORI

Kevyt ulkopuolinen kuori, jolla on eksponentiaalisesti parempi suorituskyky. Erinomainen iskujen vaimennuksessa, erityisesti alhaisissa lämpötiloissa (-30°C). Kestää kellastumista ja hajoamista.



SÄHKÖISKUN SUOJAUS (EN 50365)

Suoja mahdolliselta kosketukselta työskenneltäessä elävien tai jännitteisten osien läheisyydessä matalajänniteasennuksissa, joiden jännite ei ylitä 1000 V vaihtovirtaa tai 1500 V tasavirtajännitteellä.



D-CORE-TEKNIikka

Sisäkuoriosa, jossa on matalatiheysinen Neopor® Cycled® EPS -siväydin, joka on optimoitu huipputörmäyssuojaukseen.



SÄHKÖERISTYS

Suoja sähkövaaroilta. Valinnaiset vaatimukset EN 397 - 440 V.



HD CROWN SUOJAUS

Kestävä, sisäinen kuoriosa, joka koostuu erittäin tiheästä Neopor® Cycled® EPS:stä, joka tarjoaa vahvemman sivutörmäyksen vaimentamisen ja suojan sisäiselle ytimelle.



DRY+ SISÄVUORI

Edistynyt komposiittikangas, johon on integroitu Hydrocool®-kosteut- enpoistoteknologia ja poikkeuksellisen pehmeät tekstiilit käyttäjän mukavuuden parantamiseksi.



ADAPTIVE FIT JÄRJESTELMÄ

Kokoonpanojärjestelmä, joka mukautuu pään muotoihin luodakseen henkilökohtaisen ja turvallisen istuvuuden. Kaksoiskokoisen säätöpainikkeen säätö mahdollistaa ergonomisten sivusiipien tukemisen niskan alueella, samalla kun itseään säätävä saranaliitos liikkuu ylös ja alas pään järjestelmän mukautuvana ja turvallisena asennossa, joka seuraa käyttäjän liikkeitä.



CLICK-IN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Parannettu pehmusteiden kiinnitysjärjestelmä, joka kiinnittää ne nopeasti paikoilleen ja mahdollistaa helpon vaihdon ja poistamisen. Patentoitu järjestelmä parantaa pehmusteiden kestoa.



EDISTYKSELLINEN ECO-NAHKAINEN LEUKAHIHNA

Ekotekstiilistä valmistettu leukaremmi, jossa on 5 säätöpistettä henkilökohtaisen istuvuuden luomiseksi. Sopii leveämmille päänkokoille ja mukautuu kuulonsuojainten käyttöön. Väriin koodatut kiinnikkeet osoittavat EN-standardin täyttymisen.

**SIVUSÄÄDÖN JAKAJA**

Sivuregulaatiopiste leukahihnassa säätöä ja asettelua varten, jotta saadaan paremmin muotoiltu istuvuus.

**ETUMMAISEN KIINNITYSPISTE**

Etumainen kiinnityspiste edistyneelle räätälöinnille ja lisävarusteiden, kuten nimikorttien ja otsavalaisimien, helppoon integroimiseen. Sisältää suojakupin roskilta suojaamiseen.

**RENKAAN KANNATELLA**

Leukahihnan silmukka, joka mahdollistaa käyttäjän kiinnittämisen kypärän turvallisesti valjaisiin tai muihin esineisiin.

**KUULOSUOJALIITINREIKÄ**

Kypärä, joka on suunniteltu 30 mm EURO-reiällä KASK kuulosuojien kiinnittämiseksi.

**EASY CLICK -JÄRJESTELMÄ**

Kypärä, joka on suunniteltu integroituine raointeineen KASKin silmä- ja kasvojen suojavarusteiden helppoa kiinnitystä varten. Easy Click -sovitimet vaaditaan.

**KORVATULPPAKLIPSIT**

Kypärä, jossa on lampukiinnike, joka pitää kaapelilliset korvatulpat helposti saatavilla.

**VAIHDETTAVAT LAMPPUKLIPSIT**

Kypärä, jossa on 4 irrotettavaa nailonista ulkoista lampukiinnikettä. Yhteensopiva KASK-otsavalaisimien ja muiden elastisilla nauhoilla varustettujen otsavalaisimien kanssa.

**KAULASUOJA REIKÄ**

3 takana olevaa kypärän reikää KASK Kaulasuojatuotteiden kiinnittämistä varten.

**KORKEAN NÄKYVYYDEN NIMIKORTTI**

Suunniteltu korkealla näkyvyydellä varustetulla nimikortilla kypärän takaosassa, joka helpottaa tunnistamista.

SUORITUSKYKY

Suojaus ylhäältä tulevia iskuja vastaan	K	5 Kg alkaen 1 m 100 J
Suojaus etu-, sivu- ja takatörmäyksiä vastaan	K	5 Kg alkaen 0,5 m 25 J
Suojaus esineiden tunkeutumista vastaan	K	3 Kg alkaen 1 m 30 J
Leukahihnan vapautus	K	>15 kg <25 kg

K EN 397 standardivaatimukset

K Lisätestit EN 12492 -vaatimusten mukaisesti

K EN 397 vapaaehtoiset vaatimukset

Suojaus sähköiskua vastaan	K	440 V
Alemman lämpötilan kestävyystesti	K	T= -30°C
Suojaus sivumuodonmuutoksia vastaan	K	LD
Suojaus sulan metallin roiskeilta	K	MM



Vuodesta 2019 lähtien jokainen KASK-kypärä on testattu pyörähdys suorituskyvyn osalta. Kaikkien KASKin kypärien Brlc-arvot ovat <0,39.

LISÄTIEDOT

TAKUU
3 vuotta ostopäivästä alkaen.

ELINKAARI
10 vuotta valmistuspäivästä alkaen. Kypärä on tarkastettava säännöllisesti ja ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan havaita mahdolliset vauriot, kuten halkeamat, irtoamiset, epämuodostumat tai kuoriutumiset, jotka ovat todellisia tekijöitä kypärän heikkenemisestä. Kypärä, johon on kohdistunut voimakas isku, on vaihdettava, vaikka siinä ei olisikaan selviä vaurion merkkejä.

PUHDISTUS
Puhdista kypärä KASK-kypäräpuhdistusaineella tai vedellä, neutraalilla pH-arvolla varustetulla saippualla ja pehmeällä, puhtaalla liinalla. Sisävuori pestään käsin kylmässä vedessä tai pesukoneessa (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher on saatavana epämiellyttävien hajujen neutraloimiseksi.

SÄILYTYS
Kypärä tulee säilyttää poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteestä. Suosittelemme KASKin vetoketjullisen kypäräpussin käyttöä kypärän suojaamiseksi, kun sitä ei käytetä.

LIIMAN KÄYTTÖ
Älä kiinnitä kypärään liimoja, tarroja tai käytä kypärään maalia ja liuottimia, jotka eivät ole valmistajan ohjeiden mukaisia. Kaikki muutokset tai toimenpiteet voivat heikentää kypärän suojatoimintaa.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION