

WHE00105

FI



TEKNISET TIEDOT



STANDARDIT

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

vain seuraavien lausekkeiden osalta:
Iskuenergian absorptiokyky
4.2.1.2 Etutörmäys, 4.2.1.3 Sivutörmäys,
4.2.1.4 takatörmäys
4.2.2 | Tunkeutuminen



KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C



PAINO

390 g



KOKO

Yleissäädetty 51-63 cm



MATERIAL

ULKOINEN KUORI:
HD Polypropeeni



SISÄKUORI:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS kemiallisesti kierrätetystä muovijätteestä.

PÄÄNAUHA:

Pehmeä PA-nailon

WHE00105-201 WHITE	WHE00105-223 RED FLUO
WHE00105-208 BLUE	WHE00105-224 LIME FLUO
WHE00105-210 BLACK	WHE00105-241 WHITE/RED DECALS
WHE00105-221 YELLOW FLUO	WHE00105-251 BLUE/YELLOW DECALS
WHE00105-222 ORANGE FLUO	WHE00105-253 WHITE/GREEN DECALS



LUOKKA

II

TEKNOLOGIAT



HD EPS SISÄINEN KUORI

Sisäkuori koostuu korkeatehoksisestä Neopor® Cycled® -vaahtomuovista, joka vaimentaa iskuvoimaa ja parantaa käyttömukavuutta.



RENGAS KOUKKUUN

Leukahinnan silmukka, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää kypärän turvalisästi valjaisiin tai muihin esineisiin.



2DRY LINER

Nopeasti kuivuva kangas, jossa on kosteutta siirtävä teknologia, joka nopeuttaa hien hajoamista kypärän pehmusteiden pintaan, mikä takaa kuivemman ja miellyttävämmän käyttömukavuuden.



KIINNITYSPINNAT KUULOLÄÄKKEILLE

Kypärä suunniteltu kiinnityspisteillä kuulosuojaimien sovitimille. Tämä mahdollistaa KASK-kuulosuojaimien integroimisen kypärään.



QUICK FIT JÄRJESTELMÄ

Koon säätöjärjestelmä takaa parhaan mahdollisen vakauden, helpokäyttöinen halkaisijaltaan suuren pyörän ansiosta.



VISIIRIN KIIINNITYSPISTEET

Kypärä on suunniteltu kiinnityspisteillä KASK-silmäsuojainten lisävarusteiden kiinnittämistä varten.



ILMANVAIHTO

Kypärä on suunniteltu 10 ilmanottoaukolla, jotka maksimoivat sisäisen ilmavirran ulosvirtauskanavien kautta tarjoten kypärälle poikkeuksellisen hengittävyuden.



INTEGROIDUT LUMINESENSSIVALAISTUSKLIPSIT

Suunniteltu 4 sisäänrakennetulla, nailonista valmistetulla lampun kiinnityspisteellä. Yhteensopiva KASK-otsalamppujen ja muiden elastisilla nauhoilla varustettujen otsalamppujen kanssa.



LIKAA SUOJAAVA SÄLEIKKÖ

Metalliverkolliset tuuletusaukkojen suojukset, jotka estävät roskien pääsyn tuuletuskanaviin säilyttäen samalla hengittävyuden.



HI VIZ DETAILS

Hyvin näkyvä värikuori, luminoivat lamppuklipsit ja hyvin näkyvät heijastavat liimat lisäävät turvallisuutta huonon näkyvyyden olosuhteissa.

SUORITUSKYKY

Suojaus ylhäältä tulevia iskuja vastaan	K	5 kg alkaen 1 m 50 J	Alemman lämpötilan kestävyystesti	K	T= -30°C
Suojaus etu-, sivu- ja takatörmäyksiä vastaan	K	5 kg alkaen 0,5 m 25 J	Suojaus sivumuodonmuutoksia vastaan	K	LD
Suojaus esineiden tunkeutumista vastaan	K	3 kg alkaen 1 m 30 J	Suojaus sulan metallin roiskeilta	K	MM
Leukahihnan vapautus	K	>15 kg <25 kg			

K EN 397 vakiovaatimukset

K EN 12492:n vaatimusten mukaiset lisätestit

K EN 397 valinnaiset vaatimukset



Vuodesta 2019 lähtien jokainen KASK-kypärä on testattu pyörähdys suorituskyvyn osalta. Kaikkien KASKin kypärien Brlc-arvot ovat <0,39.

LISÄTIEDOT

TAKUU

3 vuotta ostopäivästä alkaen.

ELINKAARI

10 vuotta valmistuspäivästä alkaen. Kypärä on tarkastettava säännöllisesti ja ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan havaita mahdolliset vauriot, kuten halkeamat, irtoamiset, epämuodostumat tai kuoriutumiset, jotka ovat todellisia tekijöitä kypärän heikkenemisestä. Kypärä, johon on kohdistunut voimakas isku, on vaihdettava, vaikka siinä ei olisikaan selviä vaurion merkkejä.

PUHDISTUS

Puhdista kypärä KASK-kypäräpuhdistusaineella tai vedellä, neutraalilla pH-arvolla varustetulla saippualla ja pehmeällä, puhtaalla liinalla. Sisävuori pestään käsin kylmässä vedessä tai pesukoneessa (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher on saatavana epämiellyttävien hajujen neutraloimiseksi.

SÄILYTYS

Kypärä tulee säilyttää poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteestä. Suosittelemme KASKin vetoketjullisen kypäräpussin käyttöä kypärän suojaamiseksi, kun sitä ei käytetä.

LIIMAN KÄYTTÖ

Älä kiinnitä kypärään liimoja, tarroja tai käytä kypärään maalia ja liuottimia, jotka eivät ole valmistajan ohjeiden mukaisia. Kaikki muutokset tai toimenpiteet voivat heikentää kypärän suojatoimintaa.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION