

WHE00112



TEKNISET TIEDOT



STANDARDIT

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

vain seuraavien lausekkeiden osalta:
Iskuenergian absorptiokyky
4.2.1.1 Yläisku, 4.2.1.2 Etuisku, 4.2.1.3
Sivuttaisisku, 4.2.1.4 Takaisku
4.2.2 | Tunkeutuminen

PAINO

460 g



KOKO

Yleissäädettävä 52-63 cm



KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C



MATERIAALI

ULKOINEN KUORI:
HD Polypropeeni

SISÄKUORI:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS kemiallisesti kierrätetystä muovijätteestä.

WHE00112-201
WHITEWHE00112-221
YELLOW FLUO

KATEGORIA

III

PÄÄNAUHA:

Pehmeä PA-nailon

TEKNOLOGIAT



POLYPROPEENI HD HI VIZ ULKOKUORI

Kevyt Hi-Viz-ulkokuori, jonka suorituskyky on eksponentiaalisesti parempi. Erinomainen iskunvaimennus erityisesti alhaisissa lämpötiloissa (-30°C). Kestää kellastumista ja hajoamista.



HD EPS SISÄINEN KUORI

Sisäkuori koostuu korkeatiheyksisestä Neopor® Cycled® -vaahtomuovista, joka vaimentaa iskuvoimaa ja parantaa käyttömukavuutta.



CLICK-IN JÄRJESTELMÄ

Parannettu pehmusteiden kiinnitysjärjestelmä, joka kiinnittyy nopeasti paikalleen ja mahdollistaa helpon vaihdon ja poiston. Patentoitu järjestelmä parantaa pehmusteiden kestävyttä.



2DRY LINER

Nopeasti kuivuva kangas, jossa on kosteutta siirtävä teknologia, joka nopeuttaa hien hajoamista kypärän pehmusteiden pintaan, mikä takaa kuivemman ja miellyttävämmän käyttömukavuuden.



ERGO FIT JÄRJESTELMÄ

Kypärän koon säätöjärjestelmä, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen istuvuuden kääntämällä suurta kypärän koon säätöä. halkaisijaltaan olevaa säätöpyörää. Järjestelmä liikkuu ylös- ja alaspäin mukautuakseen erilaisiin pään muotoihin. Ergonomisesti muotoillut siivet tukevat niskaa ja lisäävät mukavuutta.



SÄHKÖISKUSUOJAUS (EN 50365)

Suojaus mahdolliselta kosketukselta työskennellessä jännitteisten tai jännitteisten osien lähellä olevien osien kanssa pienjänniteasennuksissa, joiden vaihtovirtajännite on enintään 1000 V tai tasajännite enintään 1500 V.



SÄHKÖINEN ERISTYS

Suojaus sähkövaaroja vastaan.
Valinnaiset vaatimukset EN 397 - 440 V.

ADVANCED LITE LEUKAHIHNA

Tekonahkainen leukahihna, jossa on 5 säätöpistettä yksilöllistä istuvuutta varten. Sopii laajempiin pään kokoihin ja mukautuu korvalappujen käyttöön. Värikoodatut kiinnikkeet ilmaisevat EN-standardin mukaisen luokituksen.



SIVUSÄÄDÖN JAKAJA

Leukahihnan sivusäätökohta säätää ja paikannusta varten räätälöidympeä istuvuutta varten.



ETUKIINNITYSPISTE

Etukiinnityspiste edistyneeseen räätälöintiin ja lisävarusteiden, kuten merkkipidikkeiden ja ajovalojen, helppoon integrointiin. Sisältää suojuksen rosilta suojaamiseksi.

**RENGAS KOUKKUUN**

Leukahihnan silmukka, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää kypärän turvalisästi valjaisiin tai muihin esineisiin.

**KORVALAPPUJEN KIINNITYSPAIKAT**

Kypärä on suunniteltu vakiomallisilla 30 mm EURO-aukoilla KASK-korvasuojien kiinnittämistä varten.

**KAULASUOJA-AUKKO**

3 kypärän takaosassa olevaa aukkoa KASK-kaulasuojatuotteiden kiinnittämistä varten.

**VAIHDETTAVAT LUMINESENSSILAMPPUKLIPSIT**

Kypärä on suunniteltu 4 irrotettavalla valaisevalla nailonista valmistetulla ulkoisen lampun kantoklipsillä. Yhteensopiva KASK-otsalampujen ja elastisilla nauhoilla varustettujen teollisuuden otsalampujen kanssa.

**EASY CLICK JÄRJESTELMÄ**

Kypärässä on integroidut aukot, joihin on helppo asentaa KASK-silmien- ja kasvonsuojaimia. Tarvitaan Easy Click Adapterit.

**KORVATULPAN KOUKUT**

Lampuklipsin ominaisuus, joka pitää johdolliset korvatulpat.

**HI-VIZ DETAILS**

Hyvin näkyvä värikuori, luminoivat lampuklipsit ja hyvin näkyvät heijastavat liimat lisäävät turvallisuutta huonon näkyvyyden olosuhteissa.

SUORITUSKYKY

Suojaus ylhäältä tulevia iskuja vastaan	K	5 kg alkaen 1 m 50 J
Suojaus etu-, sivu- ja takatörmäyksiä vastaan	K	5 kg alkaen 0,5 m 25 J
Suojaus ylhäältä tulevia iskuja vastaan	K	5 kg alkaen 2 m 100 J
Suojaus esineiden tunkeutumista vastaan	K	3 kg alkaen 1 m 30 J
Leukahihnan vapautus	K	>15 kg <25 kg

Suojaus sähköiskua vastaan	K	440 V
Alemman lämpötilan kestävyystesti	K	T= -30°C
Suojaus sivumuodonmuutoksia vastaan	K	LD
Suojaus sulan metallin roiskeilta	K	MM

K EN 397 vakiovaatimukset

K EN 12492:n vaatimusten mukaiset lisätestit

K EN 397 valinnaiset vaatimukset



Vuodesta 2019 lähtien jokainen KASK-kypärä on testattu pyörähdyskykyyn osalta. Kaikkien KASKin kypärien Brlc-arvot ovat <0,39.

LISÄTIEDOT**TAKUU**

3 vuotta ostopäivästä alkaen.

ELINKAARI

10 vuotta valmistuspäivästä alkaen. Kypärä on tarkastettava säännöllisesti ja ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan havaita mahdolliset vauriot, kuten halkeamat, irtoamiset, epämuodostumat tai kuoriutumiset, jotka ovat todellisia tekijöitä kypärän heikkenemisestä. Kypärä, johon on kohdistunut voimakas isku, on vaihdettava, vaikka siinä ei olisiakaan selviä vaurion merkkejä.

PUHDISTUS

Puhdista kypärä KASK-kypäräpuhdistusaineella tai vedellä, neutraalilla pH-arvolla varustetulla saippualla ja pehmeällä, puhtaalla liinalla. Sisävuori pestään käsin kylmässä vedessä tai pesukoneessa (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher on saatavana epämiellyttävien hajujen neutraloimiseksi.

SÄILYTYS

Kypärä tulee säilyttää poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteestä. Suosittelemme KASKin vetoketjullisen kypäräpussin käyttöä kypärän suojaamiseksi, kun sitä ei käytetä.

LIIMAN KÄYTTÖ

Älä kiinnitä kypärään liimoja, tarroja tai käytä kypärään maalia ja liuottimia, jotka eivät ole valmistajan ohjeiden mukaisia. Kaikki muutokset tai toimenpiteet voivat heikentää kypärän suojatoimintaa.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPANSCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION